

Garant**eco-pistoterä, Neutraali, Lehden kork. h5 / pistoleveys w: 32/2,2mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	273562 32/2,2
GTIN	4062406202682
Tuoteluokka	21U

Kuvaus**Malli:**

eco-jäähdytys suoraan terään ja lisäksi vapaapinnan jäähdytys.

Käyttö:

Syville urille ja suurten halkaisijoiden pistoon.

Sopii:

Pidike nro 273893; 273894; 274095; 274097 tai nro 319132 – 319133 (VDI-pidike).

Varaosa:

Lukitusruuvi nro 279828 koko 2.

Lukituslevy 279830 koko 1.

Huom:

Asennusavain nro 279940 on tilattava erikseen.

Tekninen kuvaus

Lehden korkeus h ₅	32 mm
Sarja	Eco
Suurimmalle työkappaleen Ø:lle	60 mm
Pistoleveys w	2,2 mm
Kokonaispituus L	150 mm
Käyttötapa	Neutraali
Sisäjäähdytys	kyllä
Järjestelmäavain	kyllä

aksiaalinen pisto mahdollinen	ei
Tuotetyyppi	Pistoarvo