



Pöytäpistorasia 4-kertainen, Pistorasioiden lukumäärä:



Tilaustiedot

Tilausnumero	081181
GTIN	4007123632923
Tuoteluokka	08B

Kuvaus

Malli:

Pöytäpistorasia, jossa on 2 kpl **2.0-USB-latauspistoketta** ja **2 pöytäpistoketta**. Latausvirta 2100 mA, nopea lataus.

Huomautus:

Sukoadapterit 250 V / 16 A sukopistokkeille poikkeavia eurooppalaisia pistokkeita varten löytyvät verkkokaupasta numerolla 081172 ja numerolla 081174.

Kaapelin pituus: 1,8 m

Liitäntä: USB-liitäntä

Tekninen kuvaus

Liitäntä	USB-liitäntä
Energiansyöttö	Verkkokäyttöinen
Pistoketyyppi, tulo	F
Pistorasioiden lukumäärä	4
Listan pituus	160 mm
Kaapelin rakenne	3G1,5
Kaapeliluokka	H05VV-F

Kaapelin pituus	1,8 m
Tuotetyyppi	Pistorasialista