

Kääntöteränpidin, Vasen, Varren/terän koko: 12/11 mm**Tilaustiedot**

Tilausnumero	260905 12/11
GTIN	4045197798046
Tuoteluokka	21T

Tekninen kuvaus

ISO-koodi pidin	STJCR/L 1212M11
Kääntöterä-ruuvisarja	269021 1
Sopiva kääntöterä	TC.. 1102..
Kokonaispituus L	150 mm
Toimintaleveys L ₄	12 mm
Varren koko	12 mm
Pään pituus L ₁	16 mm
Terän koko	11 mm
Standardi	Tehdasnormi
Käyttötapa	Vasen
Sisäjäähdytys	ei
Asetuskulma κ	93 astetta
Käyttö	Tasosorvaus
Käyttö	Pitkittäissorvaus, ulkopuolinen
Tuotetyyppi	Kääntöteränpidin

Tarvikkeet

PrecisionBit Torx®-ruuveille, 1/4 tuumaa E 6,3 Torx®-profiili TX7	674248 TX7
Kiinnitysruuvi Tyyppi 1	269021 1
Momenttiruuvinväänninasteikko, vaihtoteräkiinnitys Suurin kiristysmomentti 500 cNm	659957 500