

Kääntöteränpidin, Vasen, Varren/terän koko: 12/11 mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	261315 12/11
GTIN	4045197798145
Tuoteluokka	21T

Tekninen kuvaus

Varren koko	12 mm
Kokonaispituus L	150 mm
ISO-koodi pidin	SVACR/L 1212M11
Toimintaleveys L ₄	12 mm
Pään pituus L ₁	26 mm
Kääntöterä-ruuvisarja	269021 1
Sopiva kääntöterä	VC.. 1103..
Terän koko	11 mm
Standardi	Tehdasnormi
Käyttötapa	Vasen
Sisäjäähdytys	ei
Asetuskulma κ	90 astetta
Käyttö	Tasosorvaus
Käyttö	Pitkittäissorvaus, ulkopuolinen
Tuotetyyppi	Kääntöteränpidin

Tarvikkeet

PrecisionBit Torx®-ruuveille, 1/4 tuumaa E 6,3 Torx®-profiili
TX7

674248 TX7

Momenttiruuvinväänninasteikko, vaihtoteräkiinnitys
Suurin kiristysmomentti 200 cNm

659957 200