

**Garant****Kääntöteränpidin, Vasen, Varren/terän koko: 16/11mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	261315 16/11
GTIN	4045197798152
Tuoteluokka	21T

**Tekninen kuvaus**

ISO-koodi pidin	SVACR/L 1616M11
Pään pituus L <sub>1</sub>	26 mm
Varren koko	16 mm
Kokonaispituus L	150 mm
Terän koko	11 mm
Sopiva kääntöterä	VC.. 1103..
Kääntöterä-ruuvisarja	269021 1
Toimintaleveys L <sub>4</sub>	16 mm
Standardi	Tehdasnormi
Käyttötapa	Vasen
Sisäjäähdytys	ei
Asetuskulma κ	90 astetta
Käyttö	Tasosorvaus
Käyttö	Pitkittäissorvaus, ulkopuolinen
Tuotetyyppi	Kääntöteränpidin

## Tarvikkeet

PrecisionBit Torx®-ruuveille, 1/4 tuumaa E 6,3 Torx®-profiili  
TX7

674248 TX7

Momenttiruuvinväänninasteikko, vaihtoteräkiinnitys  
Suurin kiristysmomentti 200 cNm

659957 200