

**Garant****Kääntöteränpidin, Vasen, Varren/terän koko: 12/16mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	261315 12/16
GTIN	4045197798169
Tuoteluokka	21T

**Tekninen kuvaus**

Kokonaispituus L	150 mm
Sopiva kääntöterä	VC.. 1604..
Varren koko	12 mm
Terän koko	16 mm
ISO-koodi pidin	SVACR/L 1212M16
Toimintaleveys L <sub>4</sub>	12 mm
Pään pituus L <sub>1</sub>	40 mm
Kääntöterä-ruuvisarja	269021 2
Standardi	Tehdasnormi
Käyttötapa	Vasen
Sisäjäähdytys	ei
Asetuskulma κ	90 astetta
Käyttö	Tasosorvaus
Käyttö	Pitkittäissorvaus, ulkopuolinen
Tuotetyyppi	Kääntöteränpidin

## Tarvikkeet

PrecisionBit Torx®-ruuveille, 1/4 tuumaa E 6,3 Torx®-profiili  
TX15

674248 TX15

Momenttiruuvinväänninasteikko, vaihtoteräkiinnitys  
Suurin kiristysmomentti 500 cNm

659957 500