



Infrapunalämpömittari, Tyyppi: T1



Tilaustiedot

Tilausnumero	474012 T1
GTIN	4029547011689
Tuoteluokka	47B

Kuvaus

Malli:

Nopea, kosketukseton mittaus myös välimatkan päästä.

- **Näyttö: Minimi-/maksimiarvot**
- **Raja-arvojen valvontaan optinen ja akustinen hälytys.**
- **Pieni ja kätevä, valaistu näyttö.**
- **Nopea mittaus: 2 mittausta/s.**

Toimituksen sisältö:

Mukana tarkastusprotokolla ja 1× paristo nro 081561 koko 6LR61.

Erikoistarvike:

Suojatasku nro 474029.

Tekninen kuvaus

Virheraja (0,1 - 400 °C)	±1,5 tai ±1,5 % mittausarvosta °C
Paino	200 g
Optiikka	10:1
Emissiokyky asetettavissa	0,1 - 1

Leveys	38 mm
Mittausalue	-30 - 400 °C
Korkeus	190 mm
Virheraja (-30...0 °C)	±2 tai ±2 % mittausarvosta °C
Näyttötarkkuus - infrapuna	0,1 °C
Pituus	75 mm
Sisältyvien paristojen lukumäärä	1
Tuotenro, paristot/akut	081561 6LR61
Energiansyöttö	Paristokäyttöinen
Kalibrointi	I5
Tuotetyyppi	Lämpömittari

Palvelut

KalibrointiInfrapunalämpömittari Tyyppi A	027600 A
---	----------

Tarvikkeet

Nahkasuojus	474029
-------------	--------