



## Paineilmakäyttöinen taivutettu iskuruuvain kompakt, Tyyppi: 7737



### Tilaustiedot

Tilausnumero	079200 7737
GTIN	015451761158
Tuoteluokka	03R

### Kuvaus

#### Malli:

Pienikokoinen, tehokas taivutettu iskuruuvain alumiinikuoressa. Erittäin litteä rakenne. Vääntömomentti 250 Nm, paino vain 1,12 kg. Yhden käden ohjaus ja **pitkäikäinen yksivasarainen iskukoneisto**.

### Tekninen kuvaus

Paino	1,12 kg
Enimmäiskierros-luku	9000 min <sup>-1</sup>
Ruuvien enimmäis-Ø (8,8-12,9)	M20
Vääntömomenttialue	34 - 224 Nm
Enimmäisilmantarve	703,8 l/min
Toimintäääni	93 dB(A)
Letkun suositeltu koko (sisä-Ø)	10 mm
Työkalunpitimen mitta	1/2 tuuma
Työkalunpitimen väänninprofiili	Nelikulma
EN-standardin mukainen tärinän enimmäistaso	10,3 m/s <sup>2</sup>
Pituus	240 mm

Valmistajamerkintä	7737
Paineilmaliitäntä	1/4 tuuma
Kiinnityskierre	NPT
Tuotetyyppi	Ruuvain