

PRYOR

Kirjainmeistisarja, 26 osaa Dotstress A – Z, Kirjasinkorkeus: 3mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	085442 3
GTIN	5022044018242
Tuoteluokka	08W

Kuvaus

Malli:

LowstressDotstress -käsileimasin pyörästetyin kaiverruksin, jolloin materiaalin pintaan kohdistuu leimattaessa pienempi rasitus.

Sitkeänkovaa metallia, tarkka konekaiverrus ja syvyysrajoitus; tarkkakeskiöinen. Kalibroitu varsi, läpikarkaistu. Iskupään nuorutus takaa hyvän työturvallisuuden. Pakattu muovilaatikkoon.

Normaalikirjasimet; lyöty merkki on suoraan luettavissa työkappaleesta.

Tarkkuusmeisti, kemiallisesti niklattu, pitkä käyttöikä.

Käyttö:

Materiaalien merkitsemiseen, joiden **lujuus on enintään 1200 N/mm²**.

Varaosa:

Yksittäiset numeromeistit: nro 085411 koko kirjasinkorkeus/numero, esim.nro 085411 k. 3/1.

Yksittäiset kirjainmeistit: nro 085431 koko kirjasinkorkeus/kirjain,esim.nro 085431 koko 3/A.

Huomautus:

Tilauksesta on saatavana erilaisia muita käsi- ja konemeistejä, esimerkiksi yrityslogolla tai muilla tiedoilla varustettuna.

Tekninen kuvaus

Varren paksuus	6,35
Kokonaispituus	63,5 mm

Tuotetyyppi

Käsileimasimet

Tarvikkeet

Leimasinpidin Tyyppi GRIP

085475 GRIP