

**Kiinnityspultti muoto A teräs, Ø D: 8 mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	370040 8
GTIN	2050001881694
Tuoteluokka	37K

Kuvaus**Malli:**

Karkaistua ja hiottua terästä.

Käyttö:

Työkappaleiden positiointi sovitemitalla.

Käytettävissä jalkana tai karkaistuna laitepysäyttimenä.

Ulko-Ø d_{n6} : 8 mm

Pituus 1: 10 mm

Kauluksen pituus L_2 : 8 mm

kierre M: M3

Tekninen kuvaus

Kauluksen pituus L_2	8 mm
Ulko-Ø D	8 mm
Pituus 1	10 mm
kierre M	M3
Ulko-Ø d_{n6}	8 mm
Tuotetyyppi	Asetus-kiinnitysjärjestelmä

