

**Kiinnityspultti muoto A teräs, Ø D: 20 mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	370040 20
GTIN	2050001886873
Tuoteluokka	37K

Kuvaus**Malli:**

Karkaistua ja hiottua terästä.

Käyttö:

Työkappaleiden positiointi sovitemitalla.

Käytettävissä jalkana tai karkaistuna laitepysäyttimenä.

Ulko-Ø d_{n6} : 20 mm

Pituus 1: 25 mm

Kauluksen pituus L_2 : 20 mm

kierre M: M5

Tekninen kuvaus

Kauluksen pituus L_2	20 mm
Ulko-Ø D	20 mm
kierre M	M5
Pituus 1	25 mm
Ulko-Ø d_{n6}	20 mm
Tuotetyyppi	Asetus-kiinnitysjärjestelmä

