



Kiinnityspultti muoto B teräs, Ø D: 16 mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	370044 16
GTIN	2050001885890
Tuoteluokka	37K

Kuvaus

Malli:

Karkaistua ja hiottua terästä.

Käyttö:

Työkappaleiden positiointi sovitemitalla.

Käytettävissä jalkana tai karkaistuna laitepysäyttimenä.

Ulko-Ø d_{n6} : 12 mm

Pituus 1: 12 mm

Kauluksen pituus L_2 : 16 mm

kierre M: M 5

Tekninen kuvaus

Kauluksen pituus L_2	16 mm
Pituus 1	12 mm
Ulko-Ø D	16 mm
kierre M	M 5
Ulko-Ø d_{n6}	12 mm

