

**Kiinnityspultti muoto B teräs, Ø D: 20 mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	370044 20
GTIN	2050001886033
Tuoteluokka	37K

Kuvaus**Malli:**

Karkaistua ja hiottua terästä.

Käyttö:

Työkappaleiden positiointi sovitemitalla.

Käytettävissä jalkana tai karkaistuna laitepysäyttimenä.

Ulko-Ø d_{n6} : 14 mm

Pituus 1: 14 mm

Kauluksen pituus L_2 : 20 mm

kierre M: M 5

Tekninen kuvaus

kierre M	M 5
Ulko-Ø D	20 mm
Kauluksen pituus L_2	20 mm
Pituus 1	14 mm
Ulko-Ø d_{n6}	14 mm

