



## Kiinnityspultti muoto B teräs, Ø D: 25 mm



### Tilaustiedot

Tilausnumero	370044 25
GTIN	2050001873996
Tuoteluokka	37K

### Kuvaus

**Malli:**

Karkaistua ja hiottua terästä.

**Käyttö:**

Työkappaleiden positiointi sovitemitalla.

Käytettävissä jalkana tai karkaistuna laitepysäyttimenä.

Ulko-Ø  $d_{n6}$ : 18 mm

Pituus 1: 18 mm

Kauluksen pituus  $L_2$ : 25 mm

kierre M: M 5

### Tekninen kuvaus

kierre M	M 5
Kauluksen pituus $L_2$	25 mm
Ulko-Ø D	25 mm
Pituus 1	18 mm
Ulko-Ø $d_{n6}$	18 mm

