

Garant**Kääntöteränpidin, Oikea, Varren/terän koko: 25/12mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	255795 25/12
GTIN	4045197799104
Tuoteluokka	21T

Tekninen kuvaus

ISO-koodi pidin	CRSNR/L 2525M12
Varren koko	25 mm
Terän koko	12 mm
Kynsi	259035 3
Ruuvi aluslevylle	259025 2
Toimintaleveys L ₄	32 mm
Aluslevy	259031 43
Pään pituus L ₁	34 mm
Sopiva kääntöterä	RN.. 1207..
Kokonaispituus L	150 mm
Aluslevy tarttuimelle	259041 1
Standardi	DIN ISO 5610
Käyttötapa	Oikea
Sisäjähdytys	ei
Asetuskulma κ	90 astetta
Käyttö	Tasosorvaus

Käyttö	Pitkittäissorvaus, ulkopuolinen
Tuotetyyppi	Kääntöteränpidin

Tarvikkeet

Saksyksikkö Tyyppi 3	259035 3
Aluslevy Tyyppi 43	259031 43
Ruuvi aluslevylle Tyyppi 2	259025 2
Aluslevy kynsi Tyyppi 1	259041 1
PrecisionBit Torx®-ruuveille, 1/4 tuumaa E 6,3 Torx®-profiili TX20	674248 TX20
Momenttiruuvinväänninasteikko, vaihtoteräkiinnitys Suurin kiristysmomentti 500 cNm	659957 500