



Heilurialusta tasainen, ulkokierre, kierre M: M10



Tilaustiedot

Tilausnumero	370055 M10
GTIN	2050001873576
Tuoteluokka	37K

Kuvaus

Malli:

- Runko fosfatoitua nuorrutusterästä.
- Kuulan pyörähtäminen estetty.

Kuulalaakeriteräksinen kuula.

Ulkokierteellinen.

Käyttö:

Käytetään kiinnittimien valmistuksessa pysäyttimenä, tukipintana ja puristuspalana.

Huomautus:

Voidaan yhdistää kääntökiinnittimien 370085–370086 tai kiinnityskoukkujen 370073 ja 370074 kanssa.

Tekninen kuvaus

Kauluksen pituus L ₂	10 mm
Pituus 1	18 mm
Ulko-Ø D ₁	10,5 mm
kierre M	M10

Ulko-Ø D	20 mm
enimmäiskantavuus (staattinen)	25 kN
Tuotetyppi	Heilurialusta