



## Heilurialusta uritettu, ulkokierre, kierre M: M8



### Tilaustiedot

Tilausnumero	370056 M8
GTIN	2050001875815
Tuoteluokka	37K

### Kuvaus

#### Malli:

- Runko fosfatoitua nuorrutusterästä.
- Kuulan pyörähtäminen estetty.

Kuulalaakeriteräksinen kuula.

Ulkokierteellinen.

#### Käyttö:

Käytetään kiinnittimien valmistuksessa pysäyttimenä, tukipintana ja puristuspalana.

#### Huomautus:

Voidaan yhdistää kääntökiinnittimien 370085–370086 tai kiinnityskoukkujen 370073 ja 370074 kanssa.

### Tekninen kuvaus

Kauluksen pituus L <sub>2</sub>	8 mm
Ulko-Ø D <sub>1</sub>	7,2 mm
kierre M	M8
Pituus 1	13 mm

Ulko-Ø D	13 mm
enimmäiskantavuus (staattinen)	10 kN
Tuotetyppi	Heilurialusta