



## Heilurialusta uritettu, sisäkierre, kierre M: M4



### Tilaustiedot

Tilausnumero	370059 M4
GTIN	2050001877215
Tuoteluokka	37K

### Kuvaus

**Malli:**

- Runko fosfatoitua nuorrutusterästä.
- Kuulan pyörähtäminen estetty.

Kuulalaakeriteräksinen kuula.

Sisäkierre.

**Käyttö:**

Käytetään kiinnittimien valmistuksessa pysäyttimenä, tukipintana ja puristuspalana.

**Huomautus:**

Voidaan yhdistää kääntökiinnittimien 370085–370086 tai kiinnityskoukkujen 370073 ja 370074 kanssa.

### Tekninen kuvaus

kierre M	M4
Kauluksen pituus L <sub>2</sub>	4,4 mm
Ulko-Ø D	18 mm
Pituus 1	17 mm

Ulko-Ø D <sub>1</sub>	10,5 mm
enimmäiskantavuus (staattinen)	25 kN
Tuotetyyppi	Heilurialusta