

**Garant****GARANT Softcut® viistejyrsin MTC, reiällä, Kulma  $\gamma$ : 45astetta****Tilaustiedot**

Tilausnumero	215152 45
GTIN	4045197801005
Tuoteluokka	210

**Kuvaus****Malli:**

Kestävä pistokiinnitettävä viistejyrsin. Tukevat kääntöterien istukat vakauttavat leikkuuta ja vaimentavat pysty- ja säteittäisvoimia.

**Käyttö:**

Suuriin viisteleveyksiin teräsrakenteissa. Erinomainen rouhintajyrsimiin ja puolirouhintaan.

**Huomautus:**

Portaattomat pinnat saavutetaan.

GARANT-momenttiruuvinväännin TQ nro 211750 koko 3,8 käytetään terän nro 674252 koko 15IP kanssa.

**Tekninen kuvaus**

saavutettava viisteen pituus l	29,5 mm
saavutettava viisteen leveys b	20 mm
suurin $\varnothing D_1$	76 mm
Pienin $\varnothing D$	35 mm

Kokonaispituus $L_{ges}$	50 mm
Kääntöterä-ruuvisarja	219808 (15IP; 3,8 Nm)
Sopiva kääntöterä	AP.T 1805..
saavutettava viisteen korkeus h	20 mm
Kiinnitysreiän $\emptyset$	27 mm
Kulma $\gamma$	45 astetta
vaikuttava terien lukumäärä $Z_{eff}$	3
Sarja	Softcut®
Hampaan syöttö arvossa $h_{max}$	0,14 mm
Kääntöterien lukumäärä	6
varren malli	reiällä
Terien jako	epätasainen
Sisjäähdytys	kyllä
Lastuamisstrategia	MTC
Työkalun vaihto	PowerCard
Tuotetyyppi	Viistejyrsin

## Tarvikkeet

Momenttiruuviväännin, kiinteästi säädetty asetettu vääntömomentti 3,8 Nm	211750 3,8
Kääntöteräruuvisarja 10 osaa	219808
PrecisionBit Torx Plus® -ruuveille, 1/4 tuumaa E 6,3 Torx Plus® -profiili 15IP	674252 15IP