

Garant**GARANT Softcut® viistejyrsin MTC, reiällä, Kulma γ : 75astetta****Tilaustiedot**

Tilausnumero	215152 75
GTIN	4045197801029
Tuoteluokka	210

Kuvaus**Malli:**

Kestävä pistokiinnitettävä viistejyrsin. Tukevat kääntöterien istukat vakauttavat leikkuuta ja vaimentavat pysty- ja säteittäisvoimia.

Käyttö:

Suuriin viisteleveyksiin teräsrakenteissa. Erinomainen rouhintajyrsimiin ja puolirouhintaan.

Huomautus:

Portaattomat pinnat saavutetaan.

GARANT-momenttiruuvinväännin TQ nro 211750 koko 3,8 käytetään terän nro 674252 koko 15IP kanssa.

Tekninen kuvaus

saavutettava viisteen leveys b	7,5 mm
Kiinnitysreiän \emptyset	22 mm
saavutettava viisteen korkeus h	27,8 mm
Sopiva kääntöterä	AP.T 1805..
Kulma γ	75 astetta

vaikuttava terien lukumäärä Z_{eff}	3
suurin $\varnothing D_1$	50 mm
saavutettava viisteen pituus l	29,5 mm
Pienin $\varnothing D$	35 mm
Kääntöterä-ruuvisarja	219808 (15IP; 3,8 Nm)
Kokonaispituus L_{ges}	60 mm
Sarja	Softcut®
Hampaan syöttö arvossa h_{max}	0,11 mm
Kääntöterien lukumäärä	6
varren malli	reiällä
Terien jako	epätasainen
Sisäjähdytys	kyllä
Lastuamisstrategia	MTC
Työkalun vaihto	PowerCard
Tuotetyyppi	Viistejyrsin

Tarvikkeet

Momenttiruuviväännin, kiinteästi säädetty asetettu vääntömomentti 3,8 Nm	211750 3,8
Kääntöteräruuvisarja 10 osaa	219808
PrecisionBit Torx Plus® -ruuveille, 1/4 tuumaa E 6,3 Torx Plus® -profiili 15IP	674252 15IP