

STABILA **Teleskooppivesivaaka 80T, Pituus: 630 mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	467425 630
GTIN	4005069188795
Tuoteluokka	46M

**Kuvaus****Malli:**

Laadukas teleskooppijärjestelmä pitkiin mittausalueisiin – vesivaa’an pituutta voi säätää tarpeen mukaan. Piirtoreuna koko pituudelta, myös täysin avattuna – mittaus ja piirto onnistuu samassa työvaiheessa. Metrinen mitta-asteikko painettu reunaan: sisämitat ja avomitat kätevästi. Asetetun pituuden lukitus LOCK-järjestelmällä – estää vesivaa’an virhesäädöt.

Tarkkuus normaaliolosuhteissa: 0,5 mm/m

Enimmäispituus: 1050 mm

Virheraja ulosvedettynä: 1 mm/m

**Tekninen kuvaus**

Pituus	630 mm
Tarkkuus normaaliolosuhteissa	0,5 mm/m
Enimmäispituus	1050 mm
Virheraja ulosvedettynä	1 mm/m
Tuotetyyppi	Vesivaaka