



## Elektroniikka-asentajan sivuleikkurit Super Knips<sup>®</sup>, KW, Kokonaispituus: 125mm



### Tilaustiedot

Tilausnumero	726620 125
GTIN	4003773035404
Tuoteluokka	73F

### Kuvaus

**Malli:**

Litettä pää, tarkkuushiotut terät, terävä leikkuuviiste. Kahvoissa 2-komponenttiset kahvankuoret, aukaisujousi.

**Käyttö:**

Soveltuu myös lasikuitukaapeleiden (valokuitukaapeleiden) leikkaamiseen.

**Standardi:**

**DIN ISO 9654**

**Raaka-aine:**

Työkaluerikoisterästä, mustattu.

### Tekninen kuvaus

Leikkuukyky: kuparilanka - Ø enint.	0,2 - 1,6 mm
Pään leveys	13,5 mm
Leikkuukyky: teräslanka, keskikova	0,2 - 1,2 mm
Terien pituus	9 mm
Kokonaispituus	125 mm
Leikkuuviiste	KW
Raaka-aine	erikoistyykaluterästä
Standardi	DIN ISO 9654

Kahva	Monikomponenttinen kuori
Valmistusmenetelmä	Induktiokarkaistut terät (n. 64 HRC)
Pinta	mustattu
Tuotenimen määrite	KW
aukaisujousella	kyllä
langanpidin	ei
Tuotetyyppi	Leikkuupihdit