



Weldon-elementti tasoituksella, lyhyt, Nimellis-Ø:lle d: 9mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	335720 9
GTIN	4045197801517
Tuoteluokka	32P

Kuvaus

Malli:

Lieriömäinen pidin, karkaistu ja hiottu, **pikavaihtoliitin**. Sisäpuolinen nelikulma kierreporien kiinnittämiseen tai vääntömomentin siirtoon. Puristuskonstruktiolla estää kierreporan ulosvedon. Vedon/paineen tasaaminen aina 0,2 mm tasauselementin yläpuolella. Weldon-elementin kiinnittäminen joko vääntötasolla tai tasauselementillä.

Etu:

- **Hinnaltaan edullinen ratkaisu.**
- **Vankka, kapea malli.**
- **Kiinnitys- tai ulkonemamittojen vaihtelu.**

Käyttö:

Kierretappien ym. kiinnittämiseen Weldonistukkaan.

Erikoistarvike:

Tasauselementti nro 335730.

Huomautus:

Hienotasaustoimino **vain** yhdessä nroiden 300415 ja 335730 kanssa. Vakioweldonistukassa vain jäykkä kiinnitys mahdollista, katso nro 335740.

Tekninen kuvaus

Ulko-Ø D	18 mm
Säätöalue V	10 mm
Kiinnitysalue d	9 mm
Ulottuma A	41,5 mm

Kokonaispituus L	48 mm
Tuotetyyppi	Kierteitysistukka

Tarvikkeet

Tasauselementti Kiinnitysalue d 7-10 mm	335730 7-10
---	-------------