

HOLEX**Weldon-elementti tasoituksella, pitkä, Nimellis-Ø:lle d: 12mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	335725 12
GTIN	4045197801555
Tuoteluokka	32P

Kuvaus**Malli:**

Lierömäinen pidin, karkaistu ja hiottu, **pikavaihtoliitin**. Sisäpuolinen nelikulma kierreporien kiinnittämiseen tai vääntömomentin siirtoon. Puristuskonstruktiosta estää kierreporan ulosvedon. Vedon/paineen tasaaminen aina 0,2 mm tasauselementin yläpuolella. Weldon-elementin kiinnittäminen joko vääntötasolla tai tasauselementillä.

Etu:

- **Hinnaltaan edullinen ratkaisu.**
- **Vankka, kapea malli.**
- **Kiinnitys- tai ulkonemamittojen vaihtelu.**

Käyttö:

Kierretappien ym. kiinnittämiseen Weldonistukkaan.

Erikoistarvike:

Tasauselementti nro 335730.

Huomautus:

Hienotasaustoimino **vain** yhdessä nroiden 300415 ja 335730 kanssa. Vakioweldonistukassa vain jäykkä kiinnitys mahdollista, katso nro 335740.

Tekninen kuvaus

Ulko-Ø D	20 mm
Kiinnitysalue d	12 mm
Säätöalue V	10 mm
Ulottuma A	152 mm
Kokonaispituus L	150 mm
Tuotetyyppi	Kierteitysistukka

