



## Weldon-elementti tasoituksella, pitkä, Nimellis-Ø:lle d: 8mm



### Tilaustiedot

Tilausnumero	335725 8
GTIN	4045197801593
Tuoteluokka	32P

### Kuvaus

#### Malli:

Lierömäinen pidin, karkaistu ja hiottu, **pikavaihtoliitin**. Sisäpuolinen nelikulma kierreporien kiinnittämiseen tai vääntömomentin siirtoon. Puristuskonstruktiosta estää kierreporan ulosvedon. Vedon/paineen tasaaminen aina 0,2 mm tasauselementin yläpuolella. Weldon-elementin kiinnittäminen joko vääntötasolla tai tasauselementillä.

#### Etu:

- **Hinnaltaan edullinen ratkaisu.**
- **Vankka, kapea malli.**
- **Kiinnitys- tai ulkonemamittojen vaihtelu.**

#### Käyttö:

Kierretappien ym. kiinnittämiseen Weldonistukkaan.

#### Erikoistarvike:

Tasauselementti nro 335730.

#### Huomautus:

Hienotasaustoimino **vain** yhdessä nroiden 300415 ja 335730 kanssa. Vakioweldonistukassa vain jäykkä kiinnitys mahdollista, katso nro 335740.

### Tekninen kuvaus

Ulottuma A	139,5 mm
Kiinnitysalue d	8 mm
Ulko-Ø D	16 mm
Säätöalue V	10 mm
Kokonaispituus L	148 mm
Tuotetyyppi	Kierteitysistukka

