

**Weldon-elementti, jäykkä, Nimellis-Ø:lle d: 11 mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	335740 11
GTIN	4045197801395
Tuoteluokka	32P

**Kuvaus****Malli:**

Lieriömäinen pidin, karkaistu ja hiottu, **pikavaihtoliitin**. Sisäpuolinen nelikulma kierreporien kiinnittämiseen tai vääntömomentin siirtoon. Puristusmekanismi estää kierreporan ulosvedon. Kaksi vääntötasoa, käännetty 180° ja 10 mm.

**Etu:**

- **Hinnaltaan edullinen ratkaisu.**
- **Vankka, kapea malli.**
- **Kiinnitys- tai ulkonemamittojen vaihtelu.**

**Käyttö:**

Kierretappien ym. kiinnittämiseen Weldonistukkaan.

**Tekninen kuvaus**

Ulko-Ø D	20 mm
Säätöalue V	10 mm
Kiinnitysalue d	11 mm
Ulottuma A	52 mm
Kokonaispituus L	54 mm
Tuotetyyppi	Kierteitysistukka

