



## MultiMaster MM 300 Plus Start, Tyyppi: 72295361



### Tilaustiedot

Tilausnumero	077824 72295361
GTIN	4014586884905
Tuoteluokka	03F

### Kuvaus

#### Malli:

Markkinoiden johtavat oskilloivat työkalut, kolme teholuokkaa (SuperCut, MultiMaster, MultiTalent), uusi malli, jossa on **Starlock-työkalupidin** (entistä parempi voimansiirto, jonka ansiosta työ edistyy 35 % nopeammin).

- **Lähes rajattomat käyttömahdollisuudet (sahaus, hionta, kaavinta, katkaisu, raspaus) värähtelyliikkeen ansiosta (vähäinen pölynmuodostus).**
- **Portaaton elektroninen kierrosluvun säätö optimaaliseen työskentelyyn.**
- **Erittäin hyvä laatu ja vakaus metallisen voimansiirtolaitteiston ja pelkästään kuula- ja neulalaakereiden ansiosta.**
- **Paras mahdollinen käsiteltävyys ergonomisen muotoilun, Softgrip-pintojen ja kevyen painon ansiosta.**

Starlock Plus -työkalunpitimen ansiosta voit hankkia noin 100 Starlock- ja Starlock Plus -teholuokkien FEIN-tarvikkeita.

Monitoimityökalu rakentamiseen ja remontointiin, sisältää perusvarusteet puun, metallien, kipsikartongin ja muovien sahaukseen.

#### Toimituksen sisältö:

1× muovinen työkalulaukku, 1× E-Cut Long-Life -sahanteriä (35 mm), 1× E-Cut Long-Life -sahanteriä (65 mm), 1× Universal E-Cut -sahanteriä (44 mm).

Pakkaus: Kuljetuslaukku

Valmistajamerkintä: FMT 250 QSL QuickStart

Tehonkulutus: 250 W

Työkalupidin: StarlockPlus, Starlock

Värähtelyluku: 11000 - 20000 min<sup>-1</sup>  
Heilahteluväli (värähtelyliike): 2 × 1,6 astetta  
Hiomalevyn kulmamitta: 80 mm

## Tekninen kuvaus

Kaapelin pituus	5 m
Hiomalevyn kulmamitta	80 mm
Paino	1,4 kg
Valmistajamerkintä	FMT 250 QSL QuickStart
Värähtelyluku	11000 - 20000 min <sup>-1</sup>
Tehonkulutus	250 W
Työkalupidin	StarlockPlus, Starlock
Heilahteluväli (värähtelyliike)	2 × 1,6 astetta
Energiansyöttö	Verkkokäyttöinen
Pakkaus	Kuljetuslaukku
Tuotetyyppi	Monitoimikoneet