

**Garant****Työntökärri eurostandardien mukaisille kuljetuslaatikoille, Tyyppi: TNB1****Tilaustiedot**

Tilausnumero	918558 TNB1
GTIN	4045197801746
Tuoteluokka	91T

**Kuvaus****Malli:**

Hitsattu teräsrakenne. Haptoprene®-pintainen kahva iskunkestävää polypropeenaa. 2 kiinteää ja 2 kääntyvää pyörää (pysäköintijarrulla), jälkiä jättämätön polyuretaanipinnoite, rullalaakeroidut navat.

**Sopii :**

Eurostandardien mukainen kuljetuslaatikko nro 963378, 963379, 963380 koko NB10 – NB80.

**Pintakäsittely:**

Hopeanharmaa, **jauhemaalattu.**

**Huomautus:**

Toimitetaan erillisosina edullisemman rahdin vuoksi. Toimitukseen ei sisälly asennusta.

Korkeus: 910 mm

Leveys: 790 mm

Syvyys: 400 mm

Tukikehyksen korkeus: 180 mm

Pyörän Ø: 125 mm

Enimmäiskantokyky: 250 kg

**Tekninen kuvaus**

Paino	9,6 kg
Syvyys	400 mm
Enimmäiskantokyky	250 kg
Rullien materiaali	Jälkiä jättämätön polyuretaanipinnoite
Pyörän Ø	125 mm
Korkeus	910 mm
Leveys	790 mm
Tukikehyksen korkeus	180 mm
Tuotetyyppi	Kahvavaunu

## Tarvikkeet

Euronormisäiliösininen Tyyppi NB20	963379 NB20
Euronormisäiliöharmaa Tyyppi NB31	963380 NB31
Euronormisäiliöharmaa Tyyppi NB80	963380 NB80
Euronormisäiliöpun. Tyyppi NB42	963378 NB42
Euronormisäiliösininen Tyyppi NB14	963379 NB14
Euronormisäiliöharmaa Tyyppi NB14	963380 NB14
Euronormisäiliöpun. Tyyppi NB20	963378 NB20
Euronormisäiliöpun. Tyyppi NB70	963378 NB70
Euronormisäiliöharmaa Tyyppi NB15	963380 NB15
Euronormisäiliöharmaa Tyyppi NB55	963380 NB55
Euronormisäiliöpun. Tyyppi NB14	963378 NB14
Euronormisäiliöpun. Tyyppi NB10	963378 NB10
Euronormisäiliöharmaa Tyyppi NB33	963380 NB33
Euronormisäiliösininen Tyyppi NB42	963379 NB42
Euronormisäiliöharmaa Tyyppi NB42	963380 NB42
Euronormisäiliösininen Tyyppi NB10	963379 NB10

Euronormisäiliöharmaa Tyyppi NB20	963380 NB20
Euronormisäiliöharmaa Tyyppi NB34	963380 NB34
Euronormisäiliöharmaa Tyyppi NB24	963380 NB24
Euronormisäiliöharmaa Tyyppi NB70	963380 NB70
Euronormisäiliöharmaa Tyyppi NB10	963380 NB10
Euronormisäiliösininen Tyyppi NB70	963379 NB70
Euronormisäiliöharmaa Tyyppi NB50	963380 NB50