



## Jännitteentarkistin, Tyyppi: 755-1



### Tilaustiedot

Tilausnumero	473220 755-1
GTIN	4029547013928
Tuoteluokka	47B

### Kuvaus

**Malli:**

**Ergonominen muovikotelo**, liukuesterengas, kahvaosan kumisuojaus ja mittauskärkipidin.

**Virran, jännitteen ja vastuksen täysautomaattinen mittaus.** Koestuskärjet voi vaihtaa.

Sisältää taskulampun mittauskohdan valaisemiseen.

**Toiminto:**

IP64: Suojaus kaikista suunnista tulevalta roiskevedeltä ja pölyn sisääntunkeutumiselta (pölytiivis) ja täydellinen kosketussuojaus.

**Käyttö:**

Ammattimaiseen jännitteen, johtavuuden ja virran tarkistukseen. Soveltuu monenlaisiin töihin sähkötekniikan, teollisuuden, kunnossapidon ja huollon (vianetsintä) alalla.

**Standardi:**

**DIN EN 61243-3:2014, EN 61010-1:2011.**

**Toimituksen sisältö:**

Mukana paristot nro 081561 koko LR3, mittauskärjet ja mittauskärjen suojat.

### Tekninen kuvaus

Johtavuuden testaus	kyllä
---------------------	-------

Vastus	1 Ω - 100 kΩ
Näyttöalueen yläraja	4000
Mittauskohdan valaistus	kyllä
Vaihtovirta AC	0,1 - 200 A
IP-suojaluokka	IP 64
Kalibrointi	I4
Tasajännite DC	6 V - 600 V
Ylijänniteluokka	CAT III 1000 V; CAT IV 600 V
Vaihtojännite AC	6 V - 600 V
Sisältyvien paristojen lukumäärä	2
Tuotenro, paristot/akut	081561 LR3
Energiansyöttö	Paristokäyttöinen
Tuotetyyppi	Yleismittari

## Palvelut

DAkS-kalibrointiVirtapihdit Tyyppi D	027060 D
KalibrointiVirtapihdit Tyyppi D	027050 D

## Tarvikkeet

Alkalimangaaniparistot Kansainvälinen rakennekoko LR3	081561 LR3
---	------------