



Housut Highline, savi / musta, Valmiskoot DE: 69



Tilaustiedot

| | |
|--------------|---------------|
| Tilausnumero | 091322 69 |
| GTIN | 4030913888361 |
| Tuoteluokka | 06I |

Kuvaus

Malli:

Raikas ja moderni mallisto **Highline** laadukasta, naarmuuntumatonta ja kestävä kangasseosta, kolmivärinen. Kontrastivärit erittäin kestävä canvasia. Kestävät kulutusta rasituskohtien kolminkertaisten ompelien ansiosta. Paljon hyödyllisiä yksityiskohtia, kuten matkapuhelin- ja metrimittatasku sekä säädettävä vyötärö.

Housut.

Kuvaus:

- **Kaksi upotettua etutaskua.**
- **Kuminauhavyötärö.**
- **Vetoketju edessä.**
- **Kaksoismittatasku.**
- **Reisitaskussa tarrallinen läppä.**
- **Puhelintasku.**
- **Kaksi päälleommeltua, värikkäästi applikoitua polvitaskua.**

Huomautus:

Kaupassa ilmoitetut koot vastaavat DE-valmiskokoja. Maakohtaiset kokovastaavuudet on ilmoitettu kokotaulukossa ja teknisissä tiedoissa.

Housut, väriyhdistelmä ruiskaunokinsininen/laivastonsininen, nro 091321.

Tekninen kuvaus

| | |
|---|--|
| Lahkeensuu | suora, avoin |
| Reisitaskussa tarrallinen läppä ja tarrakiinnitys | kyllä |
| Sivutaskut | sisäänommeltu |
| Reisitaskujen lukumäärä | 2 |
| Puhelintasku | kyllä |
| Koko FR | 65 |
| Polvitaskujen lukumäärä | 2 |
| Valmiskoot DE | 69 |
| Halkio | Vetoketju |
| Sivutaskujen lukumäärä | 2 |
| Materiaali | puuvilla, polyesteri |
| Sarja | Highline |
| Erikoispalvelut | Tekstiilin viimeistely |
| Sukupuoli | Miehille |
| Kangaskoostumus | 65 % polyesteriä |
| Kangaskoostumus | 35% puuvillaa |
| Materiaalin paino / kankaan paksuus | 285 g/m ² |
| Verhous vakiona | Oeko-Tex-standardi 100 |
| Verhous vakiona | UV-standardi 801 |
| Pesu | Kirjopesu 60 °C:ssa |
| Valkaisu | ei valkaisua |
| Kemiallinen pesu | Puhdistus tetrakloorieteenillä |
| Kuivaus | hellävarainen rumpukuivaus (matalassa lämpötilassa) |
| Silitys | kuuma, 200 °C asti. |
| Väri | savi / musta |
| Tuotetyyppi | Työhousut |

Tarvikkeet

Polvipehmusteet, vakio1 pari Tyyppi KNEE

091802 KNEE