



## Digitaalinen konepajatyöntömitta IP67 mittauskärjillä, Mittausalue: 200mm



### Tilaustiedot

Tilausnumero	415365 200
GTIN	2050001894038
Tuoteluokka	46P

### Kuvaus

**Malli:**

Erittäin suurikokoinen, voimakaskontrastinen LCD-näyttö. Merkkikorkeus 8 mm tai. 14 mm (alk. koosta 500 mm). Preset (mittausesiasetus). Työntömitta on suojattu vedeltä, jäähdytysaineilta, öljyltä ja pölyltä.

**Toiminto:**

IP67: Suojaus tilapäiseltä upottamiselta veteen ja pölyn sisääntunkeutumiselta (pölytiivis) ja täydellinen kosketussuojaus.

**Toimituksen sisältö:**

Sis. pariston nro 081560 koko CR2032.

**Erikoistarvike:**

Tiedonsiirtokaapeli nro 498948, koko USB2.

### Tekninen kuvaus

Lukema valittavissa	mm/tuumaa
Kalibrointi	A1
Leukapituus	100 mm
virheraja	0,03 mm
Sisämittauskärjen Ø	10 mm
Lukema	0,01 mm
Lukema	0,0005 tuuma
Tuotenro, paristot/akut	081560 CR2032

Sisältyvien paristojen lukumäärä	1
IP-suojausluokka	IP 67
Energiansyöttö	Paristokäyttöinen
Standardi	Tehdasnormi
Liitäntä	USB-liitäntä.
mittaustekniikka	digitaalinen
Raaka-aine	Jaloteräs, INOX
kaikki osat	Karkaistu
Pakkaus	kestävä rasia
Tuotetyyppi	Konepajatyöntömitta

## Palvelut

KalibrointiTyöntömitta / syvyystyöntömitta enimmäismittausalue 200 mm	021000 200
DAkS-kalibrointiTyöntömitta / syvyystyöntömitta enimmäismittausalue 200 mm	021010 200

## Tarvikkeet

Liitäntäkaapeli Tyyppi USB2	498948 USB2
Nappiparisto / erikoisparisto paristotyyppi CR2032	081560 CR2032