



## Digitaalinen konepajatyöntömitta IP67 ilman mittauskärkiä, Mittausalue: 300mm



### Tilaustiedot

|              |               |
|--------------|---------------|
| Tilausnumero | 415366 300    |
| GTIN         | 2050001894014 |
| Tuoteluokka  | 46P           |

### Kuvaus

**Malli:**

Erittäin suurikokoinen, voimakaskontrastinen LCD-näyttö. Merkkikorkeus 8 mm tai. 14 mm (alk. koosta 500 mm). Preset (mittausesiasetus). Työntömitta on suojattu vedeltä, jäähdytysaineilta, öljyltä ja pölyltä.

**Toiminto:**

IP67: Suojaus tilapäiseltä upottamiselta veteen ja pölyn sisääntunkeutumiselta (pölytiivis) ja täydellinen kosketussuojaus.

**Toimituksen sisältö:**

Sis. pariston nro 081560 koko CR2032.

**Erikoistarvike:**

Tiedonsiirtokaapeli nro 498948, koko USB2.

### Tekninen kuvaus

|                     |              |
|---------------------|--------------|
| Lukema              | 0,0005 tuuma |
| Sisämittauskärjen Ø | 10 mm        |
| virheraja           | 0,03 mm      |
| Kalibrointi         | A1           |
| Lukema              | 0,01 mm      |
| Lukema valittavissa | mm/tuumaa    |
| Leukapituus         | 100 mm       |

|                                  |                     |
|----------------------------------|---------------------|
| Tuotenro, paristot/akut          | 081560 CR2032       |
| Sisältyvien paristojen lukumäärä | 1                   |
| IP-suojausluokka                 | IP 67               |
| Energiansyöttö                   | Paristokäyttöinen   |
| Standardi                        | Tehdasnormi         |
| Liitäntä                         | USB-liitäntä.       |
| mittaustekniikka                 | digitaalinen        |
| Raaka-aine                       | Jaloteräs, INOX     |
| kaikki osat                      | Karkaistu           |
| Pakkaus                          | kestävä rasia       |
| Tuotetyyppi                      | Konepajatyöntömitta |

## Palvelut

|   |            |
|---|------------|
| KalibrointiTyöntömitta / syvyystyöntömitta<br>enimmäismittausalue 300 mm      | 021000 300 |
| DAkS-kalibrointiTyöntömitta / syvyystyöntömitta<br>enimmäismittausalue 300 mm | 021010 300 |

## Tarvikkeet

|  |               |
|--|---------------|
| Nappiparisto / erikoisparisto paristotyyppi CR2032 | 081560 CR2032 |
| Liitäntäkaapeli Tyyppi USB2                        | 498948 USB2   |