



Housut Highline, sininen / merensininen, Valmiskoot DE: 59



Tilaustiedot

Tilausnumero	091321 59
GTIN	4030913066158
Tuoteluokka	06I

Kuvaus

Malli:

Raikas ja moderni mallisto **Highline** laadukasta, naarmuuntumatonta ja kestävä kangasseosta, kolmivärinen. Kontrastivärit erittäin kestävä canvasia. Kestävät kulutusta rasituskohtien kolminkertaisten ompelien ansiosta. Paljon hyödyllisiä yksityiskohtia, kuten matkapuhelin- ja metrimittatasku sekä säädettävä vyötärö.

Housut.

Kuvaus:

- **Kaksi upotettua etutaskua.**
- **Kuminauhavyötärö.**
- **Vetoketju edessä.**
- **Kaksoismittatasku.**
- **Reisitaskussa tarrallinen läppä.**
- **Puhelintasku.**
- **Kaksi päälleommeltua, värikkäästi applikoitua polvitaskua.**
- **Sertifioitu normin EN 14404 mukaan polvipehmusteinen nro 091802.**

Toiminto:

IP20: Suojaus vierasosien $\varnothing < 12$ mm sisääntunkeutumista vastaan, mutta kosketusta tulisi silti välttää, ja suojaus vedeltä puuttuu.

Huomautus:

Kaupassa ilmoitetut koot vastaavat DE-valmiskokoja. Maakohtaiset kokovastaavuudet on ilmoitettu kokotaulukossa ja teknisissä tiedoissa.

Muut värit tilauksesta.

Housut, väriyhdistelmä **liuskeenharmaa/musta**, nro 091322.

Kansainväliset valmisvaatteiden koot sisältävä kokotaulukko löytyy luettelon lopussa olevasta tieto-osioista.

Pesu: Kirjopesu 60 °C:ssa

Tekninen kuvaus

Polvitaskujen lukumäärä	2
Halkio	Vetoketju
Puhelintasku	kyllä
Reisitaskujen lukumäärä	2
Sivutaskujen lukumäärä	2
Lahkeensuu	suora, avoin
Valmiskoot DE	59
Reisitaskussa tarrallinen läppä ja tarrakiinnitys	kyllä
Sivutaskut	sisäänommeltu
Koko FR	55
Materiaali	puuvilla, polyesteri
Sarja	Highline
Erikoispalvelut	Tekstiilin viimeistely
Sukupuoli	Miehille
Kangaskoostumus	65 % polyesteriä
Kangaskoostumus	35% puuvillaa
Materiaalin paino / kankaan paksuus	285 g/m ²
Verhous vakiona	UV-standardi 801
Verhous vakiona	Oeko-Tex-standardi 100
Pesu	Kirjopesu 60 °C:ssa
Väri	sininen / merensininen
Tuotetyyppi	Työhousut

Tarvikkeet

Polvipehmusteet, vakio 1 pari Tyyppi KNEE

091802 KNEE