



Kovametallikärkinen betonipora "CYL-3", Poran Ø: 4 mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	786005 4
GTIN	3165140186681
Tuoteluokka	76K

Kuvaus

Malli:

Sitkeänkovat kovametallikärjet, jotka on juotettu korkeassa lämpötilassa. Epäsymmetrinen uranmuoto hyvään porauspurun siirtoon.

Isku- ja vakiorakoneet – luja kovametallinen leikkuuterä.

Käyttö:

Tarkoitettu lähinnä **tulppareikien poraamiseen iskuporakoneella** betoniin, seinärakenteisiin, luonnonkiviin ja tekokiviin.

Myös kova- ja pehmytpuun, muovien, akryylin ja keramiikan tavanomaiseen poraamiseen.

Soveltuu leikkuunkorjauksen ansiosta myös karkaistun teräksen poraamiseen.

Varsi: Lieriövarsi

Kierukkaosan pituus: 40 mm

Kokonaispituus: 75 mm

Varren Ø: 4 mm

Tekninen kuvaus

Terien lkm Z	2
Kierukkaosan pituus	40 mm
Kokonaispituus	75 mm
Poran Ø	4 mm
Varren Ø	4 mm
Lastuava aine	KM
Standardi	ISO 5468
Standardi	DIN 8039

Käyttö iskulla / ilman iskua	Iskuporaus
Varsi	Lieriövarsi
Tuotetyyppi	Kivipora