



Kovametallikärkinen betonipora "CYL-3", Poran Ø: 6 mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	786005 6
GTIN	3165140186728
Tuoteluokka	76K

Kuvaus

Malli:

Sitkeänkovat kovametallikärjet, jotka on juotettu korkeassa lämpötilassa. Epäsymmetrinen uranmuoto hyvään porauspurun siirtoon.

Isku- ja vakiorakoneet – luja kovametallinen leikkuuterä.

Käyttö:

Tarkoitettu lähinnä **tulppareikien poraamiseen iskuporakoneella** betoniin, seinärakenteisiin, luonnonkiviin ja tekokiviin.

Myös kova- ja pehmytpuun, muovien, akryylin ja keramiikan tavanomaiseen poraamiseen.

Soveltuu leikkuunkorjauksen ansiosta myös karkaistun teräksen poraamiseen.

Varsi: Lieriövarsi

Kierukkaosan pituus: 60 mm

Kokonaispituus: 100 mm

Varren Ø: 6 mm

Tekninen kuvaus

Terien lkm Z	2
Kierukkaosan pituus	60 mm
Poran Ø	6 mm
Varren Ø	6 mm
Kokonaispituus	100 mm
Lastuava aine	KM
Standardi	ISO 5468
Standardi	DIN 8039

Käyttö iskulla / ilman iskua	Iskuporaus
Varsi	Lieriövarsi
Tuotetyyppi	Kivipora