



## Kovametallinen monikäyttöpora "CYL-9", Poran Ø: 3 mm



### Tilaustiedot

Tilausnumero	787005 3
GTIN	3165140328753
Tuoteluokka	76K

### Kuvaus

#### Malli:

Kovametalliterä, **teräväksi hiotut särmät ja monikäyttöinen leikkuukulma. Keskityshionnan ansiosta** pora pureutuu tarkasti myös koviin pintoihin. Varsi nuorrutettua erikoisterästä.

#### Käyttö:

Soveltuu erilaisten materiaalien poraamiseen myös samassa työvaiheessa:

- **Tiilet, kaasubetoni, kevytrakennemateriaalit, muovit.**
- **Laatat, keramiikka, marmori, lasi.**
- **Betoniraudat.**

#### Huomautus:

- **Huom: Poraus vain ilman iskua!**
- **Nopeampaa poraamista ja enemmän poranreikiä akunlatauskertaa kohden kuin iskuporakoneilla.**

Varsi: Lieriövarsi

Kierukkaosan pituus: 40 mm

Kokonaispituus: 70 mm

### Tekninen kuvaus

Kokonaispituus	70 mm
Terien lkm Z	2
Poran Ø	3 mm
Kierukkaosan pituus	40 mm
Lastuava aine	KM
Käyttö iskulla / ilman iskua	ei iskuporausta
Varsi	Lieriövarsi

Tuotetyyppi

Monikäyttöpora