



Kovametallinen monikäyttöpora "CYL-9", Poran Ø: 6 mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	787005 6
GTIN	3165140044820
Tuoteluokka	76K

Kuvaus

Malli:

Kovametalliterä, **teräväksi hiotut särmät ja monikäyttöinen leikkuukulma. Keskityshionnan ansiosta** pora pureutuu tarkasti myös koviin pintoihin. Varsi nuorrutettua erikoisterästä.

Käyttö:

Soveltuu erilaisten materiaalien poraamiseen myös samassa työvaiheessa:

- **Tiilet, kaasubetoni, kevytrakennemateriaalit, muovit.**
- **Laatat, keramiikka, marmori, lasi.**
- **Betoniraudat.**

Huomautus:

- **Huom: Poraus vain ilman iskua!**
- **Nopeampaa poraamista ja enemmän poranreikiä akunlatauskertaa kohden kuin iskuporakoneilla.**

Varsi: Lieriövarsi

Kierukkaosan pituus: 60 mm

Kokonaispituus: 100 mm

Tekninen kuvaus

Kokonaispituus	100 mm
Poran Ø	6 mm
Kierukkaosan pituus	60 mm
Terien lkm Z	2
Lastuava aine	KM
Käyttö iskulla / ilman iskua	ei iskuporausta
Varsi	Lieriövarsi

Tuotetyyppi

Monikäyttöpora