

Garant**Hiomapää, Pään Ø, pään pituus, muoto: 2140L****Tilaustiedot**

Tilausnumero	553100 2140L
GTIN	4045197802743
Tuoteluokka	51E

Kuvaus**Malli:**

Saumattomat hiomatuppilot asetetaan kumirungon päälle, ja ne pysyvät tukevasti paikoillaan keskipakoisvoiman ansiosta. **Hiomatuppiloiden vaihto käy nopeasti ja helposti** (käännetään auki/kiinni urien suuntaisesti).

Uritettu elastinen kumirunko, teräsvarsi.

Käyttö:

Erityisesti työkalunvalmistuksen viimeistelytyöihin vaikeapääsisissä kohdissa.

Sopii:

Hiomatuppilot nro 553035 – 553328.

Tekninen kuvaus

Varren Ø	6 mm
Enimmäiskierrosluku	20000 min ⁻¹
Pään Ø	21 mm
Pään pituus	40 mm
Tuotetyyppi	Hiomapää