

Garant**RC.X 1003, Laji: HB7010-1**

Tilaustiedot

Tilausnumero	260640 HB7010-1
GTIN	4045197801838
Tuoteluokka	21G

Kuvaus

RC.X 1003 HB7010-1 lastunmurtaja: SM

Toleranssi: M

Lastuamissyvyys a_p : 0,5 - 2 mmSyöttö f : 0,1 - 0,3 mm/kierr,Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö: 120 - 440 m/min

Tekninen kuvaus

Syöttö f	0,1 - 0,3 mm/kierr,
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö	120 - 440 m/min
Lastuamissyvyys a_p	0,5 - 2 mm
Pääkäyttöalue	P
Koneistusehto	jatkuva
Laji	HB7010-1
lastunmurtaja	SM

viimeistely-/rouhinta-järjestys	Rouhinta-viimeistely
Lastuava aine	KM
ISO-koodi-kääntöterä	RCMX 1003
Vaihtojen/terien lukumäärä	4
Toleranssi	M
Tuotetyyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä