

**Garant****RC.X 1204, Laji: HB7010-1**

### Tilaustiedot

Tilausnumero	260650 HB7010-1
GTIN	4045197801852
Tuoteluokka	21G

### Kuvaus

RC.X 1204 HB7010-1 lastunmurtaja: SM  
Toleranssi: M  
Lastuamissyvyys  $a_p$ : 0,5 - 2 mm  
Syöttö  $f$ : 0,1 - 0,3 mm/kierr,  
Lastuamisnopeus  $v_c$  pääkäyttö: 120 - 440 m/min

### Tekninen kuvaus

Pääkäyttöalue	P
Syöttö $f$	0,1 - 0,3 mm/kierr,
Lastuamissyvyys $a_p$	0,5 - 2 mm
Lastuamisnopeus $v_c$ pääkäyttö	120 - 440 m/min
Laji	HB7010-1
lastunmurtaja	SM
Koneistusehto	jatkuva

viimeistely-/rouhinta-järjestys	Rouhinta-viimeistely
Lastuava aine	KM
ISO-koodi-kääntöterä	RCMX 1204
Vaihtojen/terien lukumäärä	4
Toleranssi	M
Tuotetyyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä