


**HOLEX****Liuskakaralaikka (A), Rae 150, Pään Ø×pään leveys: 3/30X10mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	554400 3/30X10
GTIN	4045197803375
Tuoteluokka	52E

**Kuvaus****Malli:**

Hiomaliuskat on kiinnitetty säteittäisesti työkalun akselin ympärille.

Hiomaliuskoissa **normaalikorundi (A)** -pinnoite.

**Käyttö:**

Erityisesti työkalujen ja muottien hienohiontaan ja kiillotukseen, suurisäteiseen työstämiseen esim. koneiden ja säiliöiden valmistuksessa. Liuskakaralaikat mukautuvat hiottavan kappaleen muotoihin.

**Tekninen kuvaus**

Enimmäiskierros-luku	18000 min <sup>-1</sup>
Suositteltu kierros-luku	16000 min <sup>-1</sup>
Rakeisuus	150
Varren Ø	3 mm
Pään Ø	30 mm
Pään leveys	10 mm
Hioma-aine	Korundi-hiomarae (A)
Hioma-aineen lyhenne	A

Tuotenimen määrite	Rae 150
Tuotetyyppi	Liuskakaralaikka

## Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V <sub>c</sub>	ISO-koodi
Alu Mg	soveltuu		
Teräs < 900 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu		
Teräs < 1400 N/mm <sup>2</sup>	sopii rajoituksin		
Teräs < 55 HRC	soveltuu		
Teräs < 60 HRC	sopii rajoituksin		
GG(G)	sopii rajoituksin		
CuZn	soveltuu		
Muovi, lasikuitumuovi	soveltuu		
puu	soveltuu		
kuiva	soveltuu		