

HOLEX**Liuskakaralaukka (A), Rae 150, Pään Ø×pään leveys: 60X40mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	554400 60X40
GTIN	4045197803436
Tuoteluokka	52E

Kuvaus**Malli:**

Hiomaliuskat on kiinnitetty säteittäisesti työkalun akselin ympärille.

Hiomaliuskoissa **normaalikorundi (A)** -pinnoite.

Käyttö:

Erityisesti työkalujen ja muottien hienohiontaan ja kiillotukseen, suurisäteiseen työstämiseen esim. koneiden ja säiliöiden valmistuksessa. Liuskakaralaukat mukautuvat hiottavan kappaleen muotoihin.

Tekninen kuvaus

Pään Ø	60 mm
Pään leveys	40 mm
Enimmäiskierrosluku	12700 min ⁻¹
Rakeisuus	150
Varren Ø	6 mm
Suositteltu kierrosluku	8000 min ⁻¹
Hioma-aine	Korundi-hiomarae (A)

Hioma-aineen lyhenne	A
Tuotenimen määrite	Rae 150
Tuotetyyppi	Liuskakaralaikka

Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V _c	ISO-koodi
Alu Mg	soveltuu		
Teräs < 900 N/mm ²	soveltuu		
Teräs < 1400 N/mm ²	sopii rajoituksin		
Teräs < 55 HRC	soveltuu		
Teräs < 60 HRC	sopii rajoituksin		
GG(G)	sopii rajoituksin		
CuZn	soveltuu		
Muovi, lasikuitumuovi	soveltuu		
puu	soveltuu		
kuiva	soveltuu		