

**HOLEX****Liuskakaralaikka (A), Rae 240, Pään Ø×pään leveys: 3/30X5mm****Tilaustiedot**

|              |               |
|--------------|---------------|
| Tilausnumero | 554500 3/30X5 |
| GTIN         | 4045197803474 |
| Tuoteluokka  | 52E           |

**Kuvaus****Malli:**

Hiomaliuskat on kiinnitetty säteittäisesti työkalun akselin ympärille.

Hiomaliuskoissa **normaalikorundi (A)** -pinnoite.

**Käyttö:**

Erityisesti työkalujen ja muottien hienohiontaan ja kiillotukseen, suurisäteiseen työstämiseen esim. koneiden ja säiliöiden valmistuksessa. Liuskakaralaikat mukautuvat hiottavan kappaleen muotoihin.

**Tekninen kuvaus**

|                         |                         |
|-------------------------|-------------------------|
| Pään leveys             | 5 mm                    |
| Rakeisuus               | 240                     |
| Enimmäiskierrosluku     | 18000 min <sup>-1</sup> |
| Pään Ø                  | 30 mm                   |
| Varren Ø                | 3 mm                    |
| Suositteltu kierrosluku | 16000 min <sup>-1</sup> |
| Hioma-aine              | Korundi-hiomarae (A)    |
| Hioma-aineen lyhenne    | A                       |

|                    |                  |
|--------------------|------------------|
| Tuotenimen määrite | Rae 240          |
| Tuotetyyppi        | Liuskakaralaikka |

## Käyttäjätiedot

|                                | Sopivuus          | V <sub>c</sub> | ISO-koodi |
|--------------------------------|-------------------|----------------|-----------|
| Alu Mg                         | soveltuu          |                |           |
| Teräs < 900 N/mm <sup>2</sup>  | soveltuu          |                |           |
| Teräs < 1400 N/mm <sup>2</sup> | sopii rajoituksin |                |           |
| Teräs < 55 HRC                 | soveltuu          |                |           |
| Teräs < 60 HRC                 | sopii rajoituksin |                |           |
| GG(G)                          | sopii rajoituksin |                |           |
| CuZn                           | soveltuu          |                |           |
| Muovi, lasikuitumuovi          | soveltuu          |                |           |
| puu                            | soveltuu          |                |           |
| kuiva                          | soveltuu          |                |           |