

**HOLEX****Liuskakaralaikka Huopa / kangas, hieno, Pään Ø×pään leveys: 50X20mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	554930 50X20
GTIN	4045197803788
Tuoteluokka	52E

**Kuvaus****Malli:**

Hiomaliuskat on kiinnitetty säteittäisesti työkalun akselin ympärille. Huovan **hiontatehoa** voidaan **parantaa** yhdistämällä se hiomakankaaseen. Varren Ø 6 mm.

**Käyttö:**

Pinttyneen lian ja hapettumien poistoon metallista. CrNi-terästen ja muiden jaloterästen, myös ei-rautametallien mattahiontaan.

**Tekninen kuvaus**

Suositteltu kierrosluku	6000 min <sup>-1</sup>
Pään Ø	50 mm
Varren Ø	6 mm
Enimmäiskierrosluku	11000 min <sup>-1</sup>
Pään leveys	20 mm
Hioma-aineen lyhenne	A
Rakeistus-vertailu	280 / 240
Hienousaste	hieno

Tuotenimen määrite	hieno
Tuotetyyppi	Liuskakaralaikka

## Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V <sub>c</sub>	ISO-koodi
Alu Mg	soveltuu		
Teräs < 900 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu		
Teräs < 1400 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu		
Teräs < 55 HRC	soveltuu		
Teräs < 60 HRC	sopii rajoituksin		
Teräs < 67 HRC	sopii rajoituksin		
INOX	soveltuu		
Ti	sopii rajoituksin		
GG(G)	soveltuu		
CuZn	soveltuu		
Muovi, lasikuitumuovi	soveltuu		
puu	soveltuu		
lakka	sopii rajoituksin		
kuiva	soveltuu		