



Kutistuslaite ISG-1000



Tilaustiedot

Tilausnumero	354400
GTIN	2050001790606
Tuoteluokka	35B

Kuvaus

Malli:

Helppo käsitellä. Pieni, kevyt kutistuslaite, ei sidottu käyttöpaikkaan. Suurin mahdollinen kutistettavan työkalun pituus 290 mm. Kutistusalue Ø 3 – 16 mm.

Toimituksen sisältö:

1 vaihtolaippa 6–16 mm ja 1 pari suojakäsineitä.

Erikoistarvike:

Vaihtolaipat nro 354440, työkalun peruskiinnittimet nro 354225 – 354227.

Leveys: 310 mm

Korkeus: 640 mm

Syvyys: 390 mm

Liitäntä: 3×400V / 16A

Teho: 6,5 kW

Tekninen kuvaus

Syvyys	390 mm
Leveys	310 mm
Teho	6,5 kW

Liitântä	3×400V / 16A
Korkeus	640 mm
Energiansyöttö	Verkkokäyttöinen
Tuotetyyppi	Kavennin

Tarvikkeet

Työkalun peruskiinnitinHSK:lle HSK-kartiovarrelle 50	354226 50
Työkalun peruskiinnitinPSC:lle PSC-kartiovarrelle 40	354227 40
KuumuussuojakäsinepariTempDex 710 Käsineen koko 11	094630 11
Työkalun peruskiinnitinSK:lle SK-kartiovarrelle 50	354225 50
Työkalun peruskiinnitinHSK:lle HSK-kartiovarrelle 40	354226 40
Työkalun peruskiinnitinPSC:lle PSC-kartiovarrelle 30	354227 30
Työkalun peruskiinnitinHSK:lle HSK-kartiovarrelle 32	354226 32
Vaihtolaippa ISG-1000:lle Kiinnitys-Ø:lle 3-6 mm	354440 3-6
Työkalun peruskiinnitinPSC:lle PSC-kartiovarrelle 50	354227 50
KuumuussuojakäsinepariTempDex 710 Käsineen koko 9	094630 9
Vaihtolaippa ISG-1000:lle Kiinnitys-Ø:lle 6-16 mm	354440 6-16
Työkalun peruskiinnitinHSK:lle HSK-kartiovarrelle 63	354226 63
Työkalun peruskiinnitinPSC:lle PSC-kartiovarrelle 63	354227 63
Työkalun peruskiinnitinHSK:lle HSK-kartiovarrelle 80	354226 80
Työkalun peruskiinnitinSK:lle SK-kartiovarrelle 30	354225 30
Työkalun peruskiinnitinHSK:lle HSK-kartiovarrelle 100	354226 100
Työkalun peruskiinnitinSK:lle SK-kartiovarrelle 40	354225 40