

Garant**Pienoisjyrsinsarja, 5 osaa Z9 – eritt. harva (ei-rautam./alum.), KM****Tilaustiedot**

Tilausnumero	546965
GTIN	4045197804952
Tuoteluokka	51D

Kuvaus**Malli:**

GARANT-jyrsintapit valmistetaan nykyaikaisilla CNC-koneilla erittäin sitkeistä kovametallilaaduista, joille on ominaista erinomainen leikkuusärmän kestävyys. Tapit, joissa pään halkaisija on suurempi kuin varren halkaisija, ovat teräsvartisia. Muussa tapauksessa myös varsi on kovametallia.

Valikoimissa valikoidut pienoisjyrsinterät, erittäin käyttökelpoiset muodot ja mitat. Varren Ø 3 mm.

Käyttö:

Sopivat sekä käsikäyttöön että teollisuusrobotteihin ja lähes kaikille materiaaleille. Purseenpoistoon, reunanmuovaukseen, puhdistukseen, hitsaussaumojen ja pintojen työstämiseen.

Toimituksen sisältö:

1 kpl/koko nro 546908 koot A0313; C0313; D0403; F0313; G0313.

Tekninen kuvaus

Hammastustiheysaste	eritt. harva (ei-rautam. / alum.)
Hammastus, lyhytnimitys	Z9

Sarja	Z9-hammastus
Lastuava aine	KM
Varren Ø	3 mm
Jyrsintappien lukumäärä	5
Tuotetyyppi	Jyrsintappi