

Garant**Teränpidin Medium-Plus otsapistoon, vasen, Ø-alue Pisto D1 / D2:
124/180mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	274036 124/180
GTIN	4062406204525
Tuoteluokka	21U

Kuvaus**Malli:**

Leikkuuterille nro 275021 - 275048. $D_2 = 999$ kokomerkinnässä vastaa teoreettisesti ääretöntä.

Käyttö:

Yhdessä kiinnityspitimen nro 274002 tai vaihtoehtoisesti sovittimen nro 274001 ja sopivan peruspitimen kanssa pistotyökaluille.

Huom:

Ilman kiinnitysruuveja (kuuluvat kiinnityspitimen toimitukseen). Asennusavain nro 279940 on tilattava erikseen.

Huomautus:

$D_1 =$ vähimmäis-Ø 1. pistolle / $D_2 =$ enimmäis-Ø 1. pistolle.

Tekninen kuvaus

enimmäistyöstösyvyys t_{max}	18 mm
vähintään 1. piston Ø D_1	124 mm
enintään 1. piston Ø D_2	180 mm
Käyttötapa	vasen
Järjestelmäavain	kyllä
Pistoleveys w	3 mm

Tuotetyyppi

Teränpidin