

Garant**Teränpidin Heavy-Duty-Plus otsapistoon, Oikea, Ø-alue Pisto D1 / D2:
234/350mm****Tilaustiedot**

| | |
|--------------|----------------|
| Tilausnumero | 274084 234/350 |
| GTIN | 4062406204495 |
| Tuoteluokka | 21U |

Kuvaus**Malli:**

Leikkuuterille nro 275021 - 275048.

Käyttö:

Yhdessä kiinnityspitimen nro 274006 kanssa.

Huom:

Ilman kiinnitysruuveja (kuuluvat kiinnityspitimen toimitukseen). Asennusavain nro 279940 on tilattava erikseen.

Huomautus:

D_1 = pienin Ø 1. pistolle / D_2 = suurin Ø 1. Pisto.

D_2 = 999 kokomerkinässä vastaa teoreettisesti ääretöntä.

Tekninen kuvaus

| | |
|--------------------------------|------------|
| vähintään 1. piston Ø D_1 | 234 mm |
| enimmäistyöstösyvyys t_{max} | 100 mm |
| enintään 1. piston Ø D_2 | 350 mm |
| Käyttötapa | Oikea |
| Järjestelmäavain | kyllä |
| Pistoleveys w | 8 mm |
| Tuotetyyppi | Teränpidin |

