



Paineilma-suorahiomakone, kiristysholkkien Ø 6 mm, Tyyppi: 3550-180ES



Tilaustiedot

Tilausnumero	079453 3550-180ES
GTIN	015451785284
Tuoteluokka	03R

Kuvaus

Malli:

Paineilmasuorahiomakone, antoteho 1050 W ja maksimaalinen kierrosluku **18000 rpm**.

Kiristysholkkien Ø 6 mm. Pitkä malli, jossa on kapea varsi.

Tekninen kuvaus

Enimmäiskierrosluku	18000 min ⁻¹
Enimmäisilmantarve	1560 l/min
EN-standardin mukainen värinän enimmäistaso	<2,5 m/s ²
Antoteho	1050 W
Paino	1,4 kg
Pituus	365 mm
Toimintäääni	81 dB(A)
Paineilmaliitäntä	1/4 tuuma
Kiinnityskierre	NPT
Tuotetyyppi	Suorahiomakone

