



Akkuporaruuvinväännin, vaihdettava istukka, Tyyppi: GSR1235FCF



Tilaustiedot

Tilausnumero	070242 GSR1235FCF
GTIN	3165140936910
Tuoteluokka	03B

Kuvaus

Malli:

Akkukäyttöinen Bosch-poraruuvain

- **Kompakti, tehokas 12 V akkuporaruuvain, molemmat pyörimissuunnat.**
- **Electronic Motor Protection (EMP) ja Electronic Cell Protection (ECP).**
- **LED-valo työalueen valaisua varten ja akun lataustilan näyttö.**
- **Moniportainen vääntömomentin säätö tarkkaan ruuvaukseen.**
- **Elektroninen kierrosluvun säätö tarkkaan alkureikäporaukseen ja ruuvaukseen.**
- **Softgrip.**

Tarkkaa työskentelyä myös vaikeapääsyisissä paikoissa pienen koon, kärkipitimen tai vaihdettavan epäkeskisen tai taivutetun lisäosan ansiosta. Joustava työskentely neljän erilaisen **FlexiClick**-vaihtojärjestelmän ansiosta. Vaivaton käsitellä: Osat pysyvät paikoillaan valmiina säädettäväksi 16 kohdassa laitetta.

Toimituksen sisältö:

Mukana laturi, epäkesko-osa, poraistukka, kulmakappale, kärkipidin ja L-BOXX.

Huomautus:

Sopivat vara-akut ja laturit löytyvät numeroilla 073851 - 073866.

Tekninen kuvaus

Pikakiinnitysholkki kiinnitysalue	0 - 10 mm
-----------------------------------	-----------

Kierroslukualue 1 vaihde	0 - 460 min ⁻¹
Kierroslukualue 2 vaihde	0 - 1300 min ⁻¹
Valmistajamerkintä	GSR 12V-35 FC
Pakkaus	Järjestelmälaukku (L-Boxx)
akun jännite	12 V
Kierukkaporan enimmäis-Ø, teräs	10 mm
enimmäisvääntömomentti pehmeä	20 Nm
Sisältyvien akkujen lukumäärä	2
EN-standardin mukainen värinän enimmäistaso	<1,9 m/s ²
Tyypillinen käyttö	Strong
Moottorin rakenne	2-napainen moottori
Akkukapasiteetti	3 Ah
sopiva akku – toimittaja/akkutyyppi/jännite	Bosch 12 V
enimmäisvääntömomentti kova	35 Nm
kierukkaporan enimmäis-Ø, puu	32 mm
Paino	0,8 kg
Akkutyyppi	Litium-ioni
Energiansyöttö	Akkukäyttöinen
Tuotetyyppi	Poraruuvinväännin
USP1	Vaihdettava poraistukka, 12 V
USP2	2 akkua, L-Boxx

Tarvikkeet

Li-ioniakku Akkutyyppi, akkujännite B12 V

073855 B12